


SC-9180系列房间操作模块，用于SC-9100控制器

简易 DDC 控制器



概述


SC-9180 系列房间操作模块，带液晶显示器显示，适用于 SC-9100 系列简易 DDC 控制器。

SC-9180 的前面板有一个键盘及一个液晶显示器。用户可用它们观测及修改 SC-9100 控制器的运行参数。

此外，在操作模块的右下角有一个占用模式按钮，用户可通过它改变控制器的运行模式。可从“舒适”模式改变为“待机”模式，或在夜间运行时，请求一个临时“舒适”模式。当前的运行模式可以通过液晶显示器显示。

SC-9180 系列房间操作模块

尺寸 (mm)



典型接线图

特点

- 带小数点的液晶显示
- 可读温度值及设定值
- 按每周进行时间程序设置
- 运行模式按钮
- 提供时钟备份

K

SC-9180 系列房间操作模块选型表

显示	温度	通讯接口	安装	提供时钟备份	模式指示器	型号	
房间温度	NTC 热敏电阻 0-40°C (包括传感器)	同步串行连接	直接表面安装	15 小时	红灯亮：舒适模式 红灯闪烁：待机模式 红灯灭：夜间模式或/Off	SC-9180-0000-W	
外部 TS-9100	不包含传感器 (SC-9100AI3), 分开订货					SC-9180-1000-W	

附件 (分开订货)

说明	型号	
用于表面安装的塑料底座 (白色 RAL 9010)	TM-9100-8931-W	
用于墙盒的安装件 (白色 RAL 9010)	TM-9100-8941-W	
用于箱式安装的安装件 (白色 RAL 9010)	TM-9100-8951-W	
用于开启模块的工具	TM-9100-8900	
20 m 延长电缆	SC-9180-8900	
带 1.5 m 电缆的 NTC 感温元件	TE-9100-8501	
TE-9100-8501 的安装件	TE-8800-8902	
用于 NTC 传感器电缆的橡胶扣环	TE-8800-8901	